



Lampe à LED pour machines anneau, Type: 160mm



Données de commande

N° commande	081439 160
GTIN	4260131238895
Classe d'article	08C

Description

Exécution:

Lampes à LED robustes pour machines dans un **boîtier en aluminium** et avec vitre en acrylique satiné pour un **éclairage homogène à 160°**.

- **Peu réfléchissantes, anti-reflets et anti-scintillement.**
- **Raccordement à un bloc d'alimentation 24 V ou à une commande machine 24 V.**

Eclairage annulaire "Eclairage circulaire" pour un éclairage sans ombre à 360° autour de la broche des fraiseuses et des perceuses. Possibilité de fixation flexible sur différents types de machines grâce au support magnétique réglable.

Fonctionnement:

IP67: Protection contre l'immersion temporaire dans l'eau et protection contre la pénétration de poussières (étanchéité aux poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

Livraison:

Avec aimants recouverts de caoutchouc, bloc d'alimentation.

Description technique

Hauteur totale	42 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur secteur
Puissance lumineuse	7,5 W
Ampoule	Module de LED
Indice de protection IP	IP 67

Flux lumineux	460 lm
Zone ATEX	aucune
Tension nominale	24 V
Ø int.	100 mm
Ø ext.	160 mm
Type de produit	Lampes pour machine