

Garant**Fraise carbure monobloc, non revêtu, Ø e8 DC: 12mm****Données de commande**

N° commande	202820 12
GTIN	4045197662781
Classe d'article	11X

Description**Exécution:**

Double angle de dépouille latérale.

Description technique

Ø dents D_c	12 mm
Avance f_z pour le rainurage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,06 mm
Type de queue	HB
Avance f_z pour le dressage dans l'acier < 900 N/mm ²	0,08 mm
Largeur du chanfrein de bec à 45°	0,13 mm
Nombre de dents Z	4
Ø queue D_s	12 mm
Longueur totale L	150 mm
Longueur de coupe L_c	60 mm
Direction de l'approche	Horizontal, oblique et vertical
Queue	DIN 6535 HB avec h6
Tolérance Ø nominal	e8
Angle d'hélice	35 degré
Angle du chanfrein de bec	45 degré
Revêtement	non revêtu

Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	N
Largeur de passe a_e pour le fraisage	$0,1 \times D$ pour le dressage
Arrosage interne	non
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V_c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	110 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	80 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	50 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	45 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	40 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	35 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	25 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	35 m/min	M
Fonte GG(G)	moyennement adaptée	55 m/min	K
Uni	moyennement adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		