

**HOLEX****Mandrin de taraudage, synchrone ER, SA 40, pour taille de pinces de serrage ER: 25****Données de commande**

N° commande	338190 25
GTIN	4062406511074
Classe d'article	32P

**Description****Exécution:**

- Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l'élément amortisseur.
- Arrosage central interne jusqu'à 50 bars.
- Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

**Utilisation:**

- Sur centres d'usinage avec axe synchrone.
- Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l'axe synchrone.
- Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

**Accessoire(s):**

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.

Tirettes 308600 – 308806.

**Remarque(s):**

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.

**Description technique**

Capacité de taraudage	M6 – M20
Compensation extension	0,5 mm
Ø int. D <sub>1</sub>	42 mm
Compensation pression	0,5 mm
Longueur de col cote A	100 mm

Ø ext. D	45 mm
Support	SA 40
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Forme	AD
Type de produit	Mandrins de taraudage