


Garant
CC.T 120404, Nuance: HU7315-1


Données de commande

N° commande	260064 HU7315-1
GTIN	4062406380298
Classe d'article	21G

Description

CC.T 120404 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,5 mm

Avance f: 0,03 - 0,1 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Nuance	HU7315-1
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Type d'outils	Carbure
Classement finition/ébauche	Finition
Tolérance	G
Condition de coupe	Continue

Prof. coupe a_p	0,05 - 0,5 mm
Nombre de changements/dents	2
Revêtement	non revêtu
Rayon d'angle	0,4 mm
Brise-copeaux	AF
Application principale	N
Code ISO plaquette	CCGT 120404
Type de produit	Plaquette pour tournage