




## Mandrin de taraudage, synchrone ER, Ø queue 25 mm, pour taille de pinces de serrage ER: 25



### Données de commande

N° commande	338198 25
GTIN	4062406522612
Classe d'article	32P

### Description

#### Exécution:

- Avec compensation de longueur minimale (CLM), grâce à l'élément amortisseur.
- Arrosage central interne jusqu'à 50 bars.
- Augmentation de la durée de vie du taraud/taraud à refouler.

#### Utilisation:

- Sur centres d'usinage avec axe synchrone.
- Pour la compensation des différences de pas entre le taraud et l'axe synchrone.
- Pour la compensation de tolérances de pas du taraud.

#### Accessoire(s):

Pinces de taraudage ER 309399 et 309447.

#### Remarque(s):

Ne pas dégraisser le mandrin de taraudage synchrone.

### Description technique

Compensation pression	0,5 mm
Capacité de taraudage	M6 – M20
Compensation extension	0,5 mm
Ø ext. D	45 mm
Ø int. D <sub>1</sub>	42 mm
Longueur de col cote A	110 mm

Support	Ø queue 25 mm
Norme de porte-outils	DIN 1835 B, E
Arrosage interne	Oui, à 50 bars max.
Type de produit	Mandrins de taraudage