

Garant**DC. T 11T304, Nuance: HU7315-1**

Données de commande

N° commande	260359 HU7315-1
GTIN	4062406381516
Classe d'article	21G

Description

DC. T 11T304 HU7315-1 Nuance: HU7315-1

Brise-copeaux: AF

Tolérance: G

Prof. coupe a_p : 0,05 - 0,6 mmAvance f : 0,03 - 0,1 mm/trVitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 600 m/min

Description technique

Nombre de changements/dents	2
Condition de coupe	Continue
Rayon d'angle	0,4 mm
Type d'outils	Carbure
Application principale	N
Code ISO plaquette	DCMT 11T304
Prof. coupe a_p	0,05 - 0,6 mm

Nuance	HU7315-1
Classement finition/ébauche	Finition
Avance f	0,03 - 0,1 mm/tr
Tolérance	G
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 600 m/min
Brise-copeaux	AF
Revêtement	non revêtu
Type de produit	Plaquette pour tournage