

**Aspirateur sans fil eau / poussières, Type: M12FVCL-0****Données de commande**

N° commande	070230 M12FVCL-0
GTIN	4058546341190
Classe d'article	03L

Description**Exécution:**

Aspirateur eau/poussières sans fil de 12 V portatif et puissant avec moteur M12 FUEL™. Boîte à outils empilable pour des possibilités de transport supplémentaires et un meilleur rangement.

Livraison:**Sans batterie ni chargeur.**

Avec filtre, flexible d'aspiration, embout pour saletés grossières et embout pour fentes

Remarque(s):

Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir codes art. 073816; 073827 et 073840.

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	0
Poids sans batterie	4,5 kg
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Longueur flexible d'aspiration	0,5 m

Volume du récipient	6,1 l
Tension de la batterie	12 V
Référence fabricant	M12FVCL-0
Débit	1275 l/min
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Aspirateurs eau-poussières

Accessoires

Li-Ion Système M4B2/M12B2 Type de batterie MB12	073814 MB12
Chargeur de batterie Type M1218SC	073840 M1218SC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Kit de base batterie Type M12NRG4	073839 M12NRG4
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion Système M12B4 Type de batterie MB12	073815 MB12
Li-Ion Système M12B6 Type de batterie MB12	073829 MB12