

**Taraud machine, TiCN, M: M24****Données de commande**

N° commande	135700 M24
GTIN	4045197077370
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Filets de guidage détalonnés.**

Utilisable avec une émulsion (8 % min.).

Avantage(s):

Prévention du blocage des copeaux lors du retrait du taraud et de l'arrachement des filets.

Remarque(s):**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!****Produit plus récent recommandé: 135732.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 3 mm

Longueur totale L_{tot} : 160 mm

Ø queue: 18 mm

Carré corps: 14,5 mm

Ø perçage: 21 mm

Description technique

Nombre de dents Z	4
Nombre de goujures	4
Pas de filetage	3 mm
Filetage Ø	24 mm
Ange d'attaque	50 degré

Ø perçage	21 mm
Norme	DIN 376
Ø queue	18 mm
Longueur totale L _{tot}	160 mm
Carré corps	14,5 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	48 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M24
Revêtement	TiCN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Bleu