

**Taraud machine HSS-E-PM, TiCN, M: M20****Données de commande**

N° commande	135730 M20
GTIN	4045197265340
Classe d'article	11H

Description**Exécution:**

Hélice à droite très prononcée, pour une évacuation optimale des copeaux. **Filets de guidage détalonnés.**

Avantage(s):

Prévention du blocage des copeaux lors du retrait du taraud et de l'arrachement des filets.

Remarque(s):

NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!

Produit plus récent recommandé: 135732.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 376

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 2,5 mm

Longueur totale L_{tot} : 140 mm

Ø queue: 16 mm

Carré corps: 12 mm

Ø perçage: 17,5 mm

Description technique

Filetage Ø	20 mm
Ange d'attaque	50 degré
Ø perçage	17,5 mm
Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	2,5 mm

Nombre de goujures	3
Norme	DIN 376
Ø queue	16 mm
Longueur totale L _{tot}	140 mm
Carré corps	12 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E PM
Profondeur de filetage	40 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M20
Revêtement	TiCN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	50 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Bleu