



## Taraud machine, TiCN, M: M6



### Données de commande

N° commande	135700 M6
GTIN	4045197077318
Classe d'article	11H

### Description

#### Exécution:

#### Filets de guidage détalonnés.

Utilisable avec une <strong>émulsion</strong> ( 8 % min.).

#### Avantage(s):

Prévention du blocage des copeaux lors du retrait du taraud et de l'arrachement des filets.

#### Remarque(s):

**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!**

**Produit plus récent recommandé: 135732.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 1 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 80 mm

Ø queue: 6 mm

Carré corps: 4,9 mm

Ø perçage: 5 mm

### Description technique

Pas de filetage	1 mm
Ange d'attaque	50 degré
Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Ø perçage	5 mm

Filetage Ø	6 mm
Norme	DIN 371
Ø queue	6 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	80 mm
Carré corps	4,9 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	12 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M6
Revêtement	TiCN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Bleu