

Garant**Taraud machine HSS-E-PM, nitruré, M: M5****Données de commande**

N° commande	135750 M5
GTIN	4045197077431
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Modèle robuste, avec hélice à droite à 15°.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,8 mm

Longueur totale L: 70 mm

Ø queue D_s: 6 mm

Carré corps □: 4,9 mm

Ø perçage: 4,2 mm

Description technique

Nombre de dents Z	3
Ø perçage	4,2 mm
Filetage Ø	5 mm
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,8 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	6 mm
Longueur totale L	70 mm
Carré corps □	4,9 mm

Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	HSS E PM
Profondeur de filetage	10 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M5
Revêtement	nituré
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	15 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 2xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	rose
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 900 N/mm ²	moyennement adaptée	18 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	adaptée	9 m/min	P
Acier < 1400 N/mm ²	adaptée	3 m/min	P
Ti > 850 N/mm ²	adaptée	4 m/min	S
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		