

Garant**SNHX 1207 droite, Type: UNI****Données de commande**

N° commande	218625 UNI
GTIN	4062406538125
Classe d'article	21A

Description**Remarque(s):**

Valeurs indicatives d'utilisation pour a_e max.

Pour usiner un fond de rainure plan, il est nécessaire de monter des plaquettes à gauche et à droite sur le porte-outils. Le côté opposé à la queue est muni de plaquettes à gauche.

Description technique

Nuance	HB7835
Chanfrein réalisable	0,25 mm
Type	UNI
Code ISO plaquette	SNHX 1207
Type d'outils	Carbure
Epaisseur plan de travail	7 mm
Pour largeur de rainure a_p	12 / 16 mm
Nombre de changements/dents	4

Type de produit

Plaquette pour fraisage