



## Disque de tronçonnage diamanté PREMIUM\*\*\* Haute performance, Ø disque: 230mm



### Données de commande

N° commande	569741 230
GTIN	9003173019016
Classe d'article	53T

### Description

#### Exécution:

Disques de tronçonnage diamantés pour meulage à sec ou avec arrosage. Ø alésage 22,23 mm.

- **Durée de tronçonnage très courte grâce aux diamants très coupants.**
- **Durée de vie extrêmement longue, remplacement du disque moins fréquent.**
- **Diamètre constant, donc profondeur de coupe toujours optimale.**
- **Le disque ne subissant qu'une faible usure, il produit peu de poussières.**

**Modèle haute performance** avec **hauteur de garnissage de 10 ou 12 mm**. Convient pour tous les matériaux de construction, durée de vie élevée, protection contre la surchauffe.

#### Utilisation:

Pour le tronçonnage de tous les matériaux de construction courants comme le béton (armé), la brique, la pierre naturelle, le carrelage, etc.

#### Remarque(s):

- **Revêtement au diamant pré-affûté. Respecter impérativement le sens de rotation indiqué!**
- **Autres disques de tronçonnage diamantés sur demande.**

### Description technique

Ø disque	230 mm
Ø alésage	22,23 mm
Abrasifs	Diamant
Abréviation de l'abrasif	D
Optimisé pour le matériau	Pierre
Forme	41
Forme	droit
Machine motrice	Meuleuses d'angle
Vitesse de rotation maximale	80 m/s
Type de produit	Disque de tronçonnage