

Garant
Alésoirs en carbure monobloc HPC Troux borgnes, DLC, Ø nom. DC: 7,5 mm


Données de commande

N° commande	164347 7,5
GTIN	4045197548825
Classe d'article	10N

Description

Exécution:

Adaptée CN avec Ø queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les **mandrins expansibles hydrauliques** ou les **mandrins de serrage de haute précision**.

On obtient ainsi une **précision de concentricité** et une **sécurité de processus optimales**.

L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l'**utilisation HPC** afin de réduire les coûts de fabrication.

Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant vos indications.

Avec **revêtement DLC sp² de la toute dernière génération**.

Utilisation:

Pour l'**alésage HPC/HSC** de **troux borgnes**.

Nombre de dents Z: 6

Plage de Ø: 7,21 - 7,7 mm

Longueur de coupe L_c: 16 mm

Longueur de col L₁: 60 mm

Longueur totale L: 100 mm

Nombre de dents Z: 6

Ø queue D_s: 8 mm

Description technique

Longueur de col L ₁	60 mm
Tolérance de queue	h6
Avance f dans l'alu/la fonte	1,2 mm/tr
Ø nom. D _c	7,5 mm
Ø queue D _s	8 mm

Longueur totale L	100 mm
Longueur de coupe L _c	16 mm
Plage de Ø	7,21 - 7,7 mm
Nombre de dents Z	6
Revêtement	DLC
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage	HPC
Utilisation avec le type d'alésage	pour trous borgnes
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Outils d'alésage avec arêtes fixes