

**Tirette Mazak, type A, avec alésage, Pour cône: 50M****Données de commande**

N° commande	308670 50M
GTIN	4062406544546
Classe d'article	32Z

Description**Exécution:**

- **Face avant dressée.**

Non étanchéifié.

Description:

Le porte-outils est fermement tiré dans la broche par la pince de serrage de la broche via la tirette. Les tirettes sont disponibles dans différents modèles. Elles représentent un lien important entre la machine et l'outil. Les exigences en matière de précision, de résistance et de fiabilité des tirettes sont élevées.

Utilisation:

- **Pour les outils avec queue conique DIN 69871 et JIS B 6339 (MAS-BT).**
- **Pour les centres d'usinage (machines avec changement d'outil automatique).**
- **Pour les machines CN (machines sans changement d'outil automatique).**

Remarque(s):

Lors du montage du système AB, veiller à un couple de serrage correct.

Description technique

Couple de serrage maximal	150 Nm
Pour cône SA avec code couleur	SA 50
Filetage M	M24
Pour cône	50

Longueur totale L	65,4 mm
Ø alésage	10 mm
Ø tête D ₁	28,95 mm
L ₁	25,4 mm
Ø moyeu D	35,56 mm
Propriété de l'alésage	avec alésage
Norme pour les tirettes	CAT
Type de produit	Tirettes