

Garant
Taraud machine HSS-E Type C, vaporisé, M: M3,5

Données de commande

N° commande	135850 M3,5
GTIN	4045197077707
Classe d'article	11H

Description
Exécution:
Type C (entrée sur 2 – 3 filets).

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,6 mm

Longueur totale L: 56 mm

Ø queue D_s: 4 mm

Carré corps □: 3 mm

Ø perçage: 2,9 mm

Description technique

Filetage Ø	3,5 mm
Nombre de goujures	3
Ø perçage	2,9 mm
Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	0,6 mm
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	4 mm
Longueur totale L	56 mm
Carré corps □	3 mm

Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E
Profondeur de filetage	10,5 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M3,5
Revêtement	vaporisé
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée	13 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 750 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 900 N/mm ²	adaptée	15 m/min	P
Acier < 1100 N/mm ²	moyennement adaptée	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adaptée	6 m/min	M
CuZn	moyennement adaptée	13 m/min	N
Uni	adaptée		

Huile	adaptée
av. arrosage max.	moyennement adaptée