

Garant**Mandrin à pinces ER ultra-court, SA 50, pour taille de pinces de serrage ER: 40****Données de commande**

N° commande	300446 40
GTIN	4062406545376
Classe d'article	31A

Description**Exécution:**

Cônes extérieur et intérieur rectifiés. **Exécution ultra-courte avec écrou de serrage de précision interne.** Idéal dans les espaces restreints, meilleure stabilité.

Utilisation:

Pour le serrage d'outils avec queue cylindrique dans des pinces ER suivant DIN 6499 - type A et B.

Livraison:

Avec écrou de serrage ER (interne).

Accessoire(s):

Pinces de serrage ER 308941 – 309448, tirettes (AB) 308600 – 308806, clés de serrage AB 308820 – 308835.

Remarque(s):

Écrou de serrage adapté 309621.

Méthode d'usinage: UGV

Longueur de col cote A: 29 mm

Ø ext. D: 50 mm

Description technique

Ø ext. D	50 mm
Pour pinces ER	40 mm
Longueur de col cote A	29 mm

Clé à ergot adaptée 628400	45/50
Support	SA 50
Norme de porte-outils	ISO 7388-1
Forme	AD
Qualité d'équilibrage G avec une vitesse de rotation	G 2,5 à 25000 min ⁻¹
Précision de concentricité	≤ 3 µm
Méthode d'usinage	UGV
Type de produit	Mandrins à pinces