

Garant
VCGW 050101, BU7220, Type d'arête de coupe: G


Données de commande

N° commande	265470 G
GTIN	4062406561116
Classe d'article	21H

Description

Exécution:

2 dents.

Nuance: BU7220

Type d'arête de coupe: G

Prof. coupe a_p : 0,03 - 0,12 mm

Avance f: 0,04 - 0,12 mm/tr

Vitesse de coupe v_c Application principale: 120 - 160 m/min

Description technique

Code ISO plaquette	VCGW 050101
Prof. coupe a_p	0,03 - 0,12 mm
Type d'outils	CBN
Vitesse de coupe v_c Application principale	120 - 160 m/min
Avance f	0,04 - 0,12 mm/tr
Classement finition/ébauche	Finition

Condition de coupe	Continue
Nuance	BU7220
Rayon d'angle	0,1 mm
Type d'arête de coupe	G
Nombre de changements/dents	2
Attribut des noms de produit	BU7220
Type de produit	Plaquette pour tournage

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Acier < 55 HRC	adaptée		
Acier < 60 HRC	adaptée		
Acier < 67 HRC	adaptée		
Continue	adaptée		
Irrégulière	adaptée		
Interrompue	adaptée		
à sec	adaptée		