

**Garant****Plaquette pour foret à centrer CN, HB225, Type: 16****Données de commande**

N° commande	231521 16
GTIN	4062406565534
Classe d'article	21Y

**Description****Utilisation:**

Pour le pré-perçage CN et le chanfreinage. Egalement pour le dressage en cas d'utilisation fixe sur tour. **Pour la gravure.**

**Remarque(s):**

$a_p = 4 \text{ mm}$ ,  $f = 0,03 \text{ mm}$ .

**Description technique**

Nombre de changements/dents	4
Revêtement	AlCrN
Code ISO	SOGT 11T308
Type	16
Nuance	HB225
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		