


**Garant****Plaquette pour foret à centrer CN, HB225, Type: 10G****Données de commande**

N° commande	231521 10G
GTIN	4062406565527
Classe d'article	21Y

**Description****Utilisation:****Utiliser uniquement pour la gravure.****Remarque(s):** $a_p = \max. 0,8 \text{ mm}$ ,  $f = 0,008 \text{ mm à } 0,02 \text{ mm}$ .**Description technique**

Code ISO	SOGT 080201
Nombre de changements/dents	4
Revêtement	AlCrN
Type	10G
Nuance	HB225
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquettes pour perçage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	150 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	130 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	120 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	90 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	80 m/min	M
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	moyennement adaptée		