

Garant
Fraise carbure monobloc HPC GARANT Master Alu HPC, non revêtu, Ø e8 DC: 6mm

Données de commande

N° commande	203207 6
GTIN	4062406565855
Classe d'article	11X

Description
Exécution:

Pour les opérations de finition.

Géométrie spéciale pour une évacuation des copeaux optimale.

Grande autostabilité et faibles vibrations grâce au pas différentiel.

Pour le détournage en passe de finition.

Description technique

Angle du chanfrein de bec	90 degré
Ø dents D_c	6 mm
Nombre de dents Z	5
Longueur de coupe L_c	18 mm
Avance f_z pour le dressage dans l'alu à copeaux courts	0,05 mm
Qualité d'équilibrage avec queue	G 2,5 avec HA
Angle d'hélice	38 degré
Longueur totale L	65 mm
Direction de l'approche	horizontal
Ø queue D_s	6 mm
Tolérance Ø nominal	h6
Ø de détalonnage D_1	5,8 mm

Longueur de col L ₁ avec détalonnage	25 mm
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Série	Master Alu
Revêtement	non revêtu
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Pas des arêtes de coupe	Différent
Largeur de passe a _e pour le fraisage	0,1×D pour le dressage
Arrosage interne	non
Méthode d'usinage	HPC
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Fraise à dresser

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu.	Adapté	550 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	Adapté	500 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	450 m/min	N
PMMA Acrylique	Adapté	200 m/min	N
PE-HD	Adapté	160 m/min	N
PA 66	Adapté	200 m/min	N
PEEK	Adapté	150 m/min	N
PF 31	Adapté	130 m/min	N
PVDF GF20	Adapté	180 m/min	N
POM GF25	Adapté	160 m/min	N
PA 66 GF30	Adapté	150 m/min	N
PEEK GF30	Adapté	130 m/min	N
PTFE CF25	Adapté	160 m/min	N

Honeycomb Sandwich	moyennement adaptée	300 m/min	N
Cu	Adapté	160 m/min	N
CuZn	adaptée	200 m/min	N
av. arrosage max.	Adapté		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	Adapté		

Services

Rectification de queue Type HB

129100 HB