



## Taraud machine HSS-E-PM Type C 6G, TiAlN, M: M3



### Données de commande

N° commande	136155 M3
GTIN	4045197272249
Classe d'article	11H

### Description

#### Exécution:

**Type C** (entrée sur 2 – 3 filets).

**Classe de tolérance ISO 3 / 6G**

#### Utilisation:

Pour pièces galvanisées ou se rétractant légèrement lors de la trempe.

#### Remarque(s):

**NOUVELLE GENERATION DISPONIBLE!**

**Produits plus récents recommandés: 135960 – 136158.**

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 3 6G

Pas de filetage: 0,5 mm

Longueur totale  $L_{tot}$ : 56 mm

Ø queue: 3,5 mm

Carré corps: 2,7 mm

Ø perçage: 2,5 mm

### Description technique

Nombre de dents Z	3
Nombre de goujures	3
Pas de filetage	0,5 mm
Filetage Ø	3 mm
Ange d'attaque	50 degré

Ø perçage	2,5 mm
Norme	DIN 371
Ø queue	3,5 mm
Longueur totale L <sub>tot</sub>	56 mm
Carré corps	2,7 mm
Classe de tolérance	ISO 3 6G
Type d'outils	HSS E PM
Profondeur de filetage	9 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M3
Revêtement	TiAlN
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Angle d'hélice	40 degré
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Vert