

Garant

Alésoirs en carbure monobloc HPC Troux borgnes, DLC, Ø nom. DC: 10 mm



Données de commande

N° commande	164347 10
GTIN	4045197548870
Classe d'article	10N

Description

Exécution:

Adaptée CN avec Ø queue cylindrique cotes pleines pour utilisation normalisée spécialement dans les **mandrins expansibles hydrauliques** ou les **mandrins de serrage de haute précision**.

On obtient ainsi une **précision de concentricité** et une **sécurité de processus optimales**.

L'acquisition d'adaptateurs spéciaux n'est plus nécessaire. Avec arrosage interne pour l'**utilisation HPC** afin de réduire les coûts de fabrication.

Alésoirs rectifiés pour ajustement suivant vos indications.

Avec **revêtement DLC sp² de la toute dernière génération**.

Utilisation:

Pour l'**alésage HPC/HSC** de **troux borgnes**.

Nombre de dents Z: 6

Plage de Ø: 9,71 - 10,2 mm

Longueur de coupe L_c: 20 mm

Longueur de col L₁: 76 mm

Longueur totale L: 120 mm

Nombre de dents Z: 6

Ø queue D_s: 10 mm

Description technique

Ø nom. D _c	10 mm
Longueur de col L ₁	76 mm
Avance f dans l'alu/la fonte	1,4 mm/tr
Tolérance de queue	h6
Ø queue D _s	10 mm

Longueur totale L	120 mm
Longueur de coupe L _c	20 mm
Plage de Ø	9,71 - 10,2 mm
Nombre de dents Z	6
Revêtement	DLC
Type d'outils	Carbure monobloc
Norme	Norme usine
Type	W
Arrosage interne	Oui, à 25 bars
Queue	DIN 6535 HA avec h6
Méthode d'usinage	HPC
Utilisation avec le type d'alésage	pour trous borgnes
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Outils d'alésage avec arêtes fixes