

Garant

Mini-fraises grande avance GARANT Power Q, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 32/5mm



Données de commande

N° commande	213054 32/5
GTIN	4062406566463
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Système de fraise grande avance pour **diamètres d'usinages plus petits** et **profondeurs d'utilisation supérieures**. Particulièrement **efficace grâce au nombre de dents élevé**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Perçage par interpolation Ø D _{min}	58 mm
Longueur de col L ₁	120 mm
Perçage par interpolation a _p	1 mm
Longueur totale L _{tot}	200 mm
Angle de plongée oblique α _{max}	0,82 degré
Ø D ₃	26 mm
Série	Power Q
Angle d'attaque κ	20 degré
Perçage par interpolation Ø D _{max}	62 mm

Arrosage interne	oui
Ø queue D _s h6	32 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	24,4 mm
Ø dents D _c	32 mm
Plaquette adaptée	ANGX10T308ZE.R
Nombre de dents Z	5
Type de queue	Queue cylindrique
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Ramping
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)