

Garant
Jeu de tarauds main, non revêtu, UNF: 10-32

Données de commande

N° commande	130750 10-32
GTIN	4045197068200
Classe d'article	11G

Description
Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.

Type de filetage: UNF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Filets au pouce: 32

Filetage Ø: 4,83 mm

Longueur totale L: 50 mm

Ø queue D_s: 5,5 mm

Carré corps □: 4,3 mm

Ø perçage: 4,1 mm

Description technique

Ø perçage	4,1 mm
Filets au pouce	32
Filetage Ø	4,83 mm
Norme	DIN 2181
Type d'outils	HSS
Ø queue D _s	5,5 mm

Longueur totale L	50 mm
Carré corps □	4,3 mm
Profondeur de filetage	9,66 mm
Pas de filetage	0,794 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	10-32 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3×D pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarauds main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		
Fonte GG(G)	moyennement adaptée		

Uni	adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée