

Garant**Mini-fraise grande avance GARANT Power Q, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/5mm****Données de commande**

N° commande	213058 50/5
GTIN	4062406566746
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Système de fraise grande avance pour **diamètres d'usinages plus petits** et **profondeurs d'utilisation supérieures**. Particulièrement **efficace grâce au nombre de dents élevé**.

Pièce(s) de rechange:

Jeu de vis pour plaquettes 219799 9 (7IP; 1,2 Nm).

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	5
Longueur totale L_{tot}	50 mm
Perçage par interpolation $\varnothing D_{max}$	98 mm
Plaquette adaptée	ANGX10T308ZE.R
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	42,4 mm

Ø fixation	22 mm
Série	Power Q
Arrosage interne	oui
Angle d'attaque κ	20 degré
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,47 degré
Ø dents D_c	50 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	94 mm
Ø D_3	44 mm
Perçage par interpolation a_p	1 mm
Fz Helix	0,8
Type de queue	avec alésage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Application de fraisage	Fraisage par interpolation
Méthode d'usinage	HPC
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à copier (RD..10)