



Fraise à dresser à 90° MEV, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 40/5mm



Données de commande

N° commande	226400 40/5
GTIN	4960664914104
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

Ø queue D _s h6	32 mm
Perçage par interpolation Ø D _{max}	78 mm
Longueur totale L _{tot}	150 mm
Plaquette adaptée	TOMT060508
Angle de plongée oblique α _{max}	0,33 degré
Perçage par interpolation Ø D _{min}	75 mm
Longueur de plongée oblique L pour α _{max}	34,25 mm
Ø dents D _c	40 mm
Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Longueur de col L ₁	50 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	6 mm
Nombre de dents Z	5

Ø D ₃	35 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------