



Fraise à dresser à 90° MEV, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/3mm



Données de commande

N° commande	226400 25/3
GTIN	4960664914067
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

Nombre de dents Z	3
Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Plaquette adaptée	TOMT060508
Ø queue D_s h6	20 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{\max}	19,25 mm
Angle de plongée oblique α_{\max}	0,6 degré
Longueur totale L_{tot}	120 mm
Perçage par interpolation Ø D_{\max}	48 mm
Longueur de col L_1	29 mm
Ø dents D_c	25 mm
Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Perçage par interpolation Ø D_{\min}	45 mm

Ø D ₃	20 mm
Type de queue	Queue cylindrique
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------