

Garant**Taraud machine carbure, non revêtu, M: M3****Données de commande**

N° commande	131140 M3
GTIN	4045197068750
Classe d'article	11H

Description**Exécution:**

Utilisable avec une **émulsion** (apport en graisse 8 % min.). **Carbure monobloc.**

Avantage(s):

Excellente stabilité, guidage optimal.

Type de filetage: M

Type d'outils: Carbure

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2X 6HX

Pas de filetage: 0,5 mm

Longueur totale L: 56 mm

Ø queue D_s: 3,5 mm

Carré corps □: 2,7 mm

Ø perçage: 2,5 mm

Description technique

Nombre de dents Z	3
Pas de filetage	0,5 mm
Ø perçage	2,5 mm
Filetage Ø	3 mm
Nombre de goujures	3
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	3,5 mm

Longueur totale L	56 mm
Carré corps □	2,7 mm
Classe de tolérance	ISO 2X 6HX
Type d'outils	Carbure
Profondeur de filetage	9 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M3
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	C
Queue	Queue cylindrique avec h6
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	18 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	35 m/min	N
Alu > 10% Si	adaptée	28 m/min	N
Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	30 m/min	P
CuZn	moyennement adaptée	24 m/min	N

Graphite, PRFV, PRFC	adaptée	10 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
à sec	adaptée		