



Fraise à dresser à 90° MEV, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 32/4mm



Données de commande

N° commande	226410 32/4
GTIN	4960664914258
Classe d'article	250

Description

Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

Plaquette adaptée	TOMT060508
Perçage par interpolation Ø D_{min}	59 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	26,25 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,44 degré
Filetage attachement M	M16
Profondeur de coupe max. $a_{p max}$	6 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Nombre de dents Z	4
Perçage par interpolation Ø D_{max}	62 mm
Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Ø dents D_c	32 mm

Ø D ₃	27 mm
Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Dressage
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------