

**Fraise à dresser à 90° MEV, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 50/5mm****Données de commande**

N° commande	226420 50/5
GTIN	4960664914289
Classe d'article	250

Description**Exécution:**

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

Description technique

Ø dents D_c	50 mm
Angle de plongée oblique α_{max}	0,26 degré
Nombre de dents Z	5
Plaquette adaptée	TOMT060508
Perçage par interpolation Ø D_{min}	95 mm
Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)
Perçage par interpolation Ø D_{max}	98 mm
Longueur de plongée oblique L pour α_{max}	44,25 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm

Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	6 mm
Ø fixation	22 mm
Ø D ₃	45 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------