



## Fraise à dresser à 90° MEV, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 32/4mm



### Données de commande

N° commande	226420 32/4
GTIN	4960664914265
Classe d'article	250

### Description

#### Exécution:

Fraise hautes performances avec nouvelle plaquette triangulaire conçue pour le fraisage d'angle et de rainurage et le fraisage en plongée oblique avec un effort de coupe réduit et une stabilité accrue.

### Description technique

Profondeur de coupe max. $a_{p\max}$	6 mm
Ø fixation	16 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\max}$	62 mm
Ø dents $D_c$	40 mm
Perçage par interpolation Ø $D_{\min}$	59 mm
Angle de plongée oblique $\alpha_{\max}$	0,44 degré
Nombre de dents Z	4
Longueur de plongée oblique L pour $\alpha_{\max}$	26,25 mm
Longueur totale $L_{\text{tot}}$	35 mm
Vis pour plaquette	229723 1 (10IP; 2,0 Nm)

Plaquette adaptée	TOMT060508
Ø D <sub>3</sub>	27 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Application de fraisage	Dressage
Application de fraisage	Fraisage circulaire
Arrosage interne	oui
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Vis de serrage Type 1	229723 1
-----------------------	----------