

**TOMT 060508ER-GM, PR1535, Type: INOX****Données de commande**

N° commande	226436 INOX
GTIN	4960664914326
Classe d'article	25A

**Description****Exécution:**

Meilleure évacuation des copeaux avec la construction de brise-copeaux unique des plaquettes. L'angle de coupe axial maximal de 17° garantit un effort de coupe réduit.

**Utilisation:**

La géométrie GM (orientée surface) constitue le 1er choix pour l'usinage général.

**Description technique**

Code ISO plaquette	TOMT 060508ER-GM
Avance $f_z$	0,08 - 0,2 mm
Nombre de changements/dents	3
Rayon d'angle	0,8 mm
Type	INOX
Nuance	PR1535
Type d'outils	Carbure

Type de produit

Plaquette pour fraisage

**Données utilisateur**

	<b>Adéquation</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Code ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	M
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		