

Garant
Jeu de tarauds main, non revêtu, UNF: 3/8-24

Données de commande

N° commande	130750 3/8-24
GTIN	4045197068248
Classe d'article	11G

Description
Exécution:

Jeu de 2 tarauds **composé d'un ébaucheur et d'un finisseur.**

Utilisation:

Pour filetages à pas fin standard UNF ASME – B1.1.

Type de filetage: UNF

Type d'outils: HSS

Norme: DIN 2181

Filets au pouce: 24

Filetage Ø: 9,53 mm

Longueur totale L: 63 mm

Ø queue D_s: 7 mm

Carré corps □: 5,5 mm

Ø perçage: 8,5 mm

Description technique

Ø perçage	8,5 mm
Filetage Ø	9,53 mm
Filets au pouce	24
Norme	DIN 2181
Type d'outils	HSS

Ø queue D _s	7 mm
Longueur totale L	63 mm
Carré corps □	5,5 mm
Profondeur de filetage	19,06 mm
Pas de filetage	1,058 mm
Type de filetage	UNF
Taille de filetage	3/8-24 UNF
Revêtement	non revêtu
Angle de flanc	60 degré
Classe de tolérance	2B
Entrée	C
Entrée	D
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous borgnes et débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Tarands main
Bague de couleur	Sans
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	moyennement adaptée		
Alu (à copeaux courts)	moyennement adaptée		
Alu > 10% Si	moyennement adaptée		
Acier < 500 N/mm ²	adaptée		
Acier < 750 N/mm ²	adaptée		
Acier < 900 N/mm ²	adaptée		

Fonte GG(G)	moyennement adaptée
Uni	adaptée
Huile	adaptée
à sec	moyennement adaptée