

**TOMT 060508ER-GM, PR1525, Type: ST1400****Données de commande**

N° commande	226430 ST1400
GTIN	4960664914319
Classe d'article	25A

**Description****Exécution:**

Meilleure évacuation des copeaux avec la construction de brise-copeaux unique des plaquettes. L'angle de coupe axial maximal de 17° garantit un effort de coupe réduit.

**Utilisation:**

La géométrie GM (orientée surface) constitue le 1er choix pour l'usinage général.

Rayon d'angle: 0,8 mm

Code ISO plaquette: TOMT 060508ER-GM

Avance  $f_z$ : 0,08 - 0,25 mm

**Description technique**

Rayon d'angle	0,8 mm
Nombre de changements/dents	3
Code ISO plaquette	TOMT 060508ER-GM
Avance $f_z$	0,08 - 0,25 mm
Type	ST1400

Nuance	PR1525
Type d'outils	Carbure
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	180 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	160 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	P
av. arrosage max.	moyennement adaptée		
av. arrosage min.	moyennement adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		