



Polisseuse sans fil, Type: M18FAP180



Données de commande

N° commande	077773 M18FAP180
GTIN	4002395144525
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Polisseuse sans fil M18 FUEL™ avec présélection de la vitesse de rotation sur 8 niveaux (plage de 360 à 2200 tours par minute). Régulation électronique de la vitesse de rotation avec démarrage progressif pour un meilleur contrôle.

Livraison:

Avec 2x batteries 18 V / 5 Ah, chargeur, poignée supplémentaire AVS, poignée et disque de polissage.

Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Capacité de la batterie	5 Ah
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	2 kg
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2
Tension de la batterie	18 V
Référence fabricant	M18 FAP180-502X
Porte-outils	M14

Plage de vitesses de rotation	360 - 2200 min ⁻¹
Puissance absorbée	1400 W
Ø maximal outil à polir	180
Type de produit	Polisseuse

Accessoires

Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5