

**Radio sans fil / secteur, Type: M12RCDAB****Données de commande**

N° commande	073960 M12RCDAB
GTIN	4058546325107
Classe d'article	03L

**Description****Exécution:**

Radio de chantier robuste et étanche aux projections d'eau (IP54) pour utilisation sur secteur ou sur batterie. Radio sans fil/secteur avec fonction de charge. Tuner DAB+, AM et FM.

**Fonctionnement:**

IP54: Protection contre les projections d'eau de toutes directions et protection contre les dépôts de poussières à l'intérieur (protection contre les poussières), ainsi que protection complète contre le contact.

**Livraison:**

Avec câble secteur, 2 batteries tampons, câble de raccordement AUX, sans batteries.

**Description technique**

Nombre de batteries incluses	0
Plage de fréquences	Fréquence radio FM
Plage de fréquences	Fréquence radio AM
Plage de fréquences	Fréquence radio DAB

Hauteur	386 mm
Largeur	155 mm
Longueur	523 mm
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	1,9 kg
Référence fabricant	M12RCDAB+-0
Tension de la batterie	12 V
Indice de protection IP	IP 54
Interface	Interface Digimatic
Interface	Interface Bluetooth
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee type B 12 V
Type de produit	Radios

## Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C