

Garant**Taraud machine HSS-E-PM, Chrome dur, M: M4****Données de commande**

N° commande	131120 M4
GTIN	4045197068576
Classe d'article	11H

Description**Exécution:****Affûtage GUN.****Légende:**

Rainure de lubrification

Filets de guidage

Entrée

Entrée GUN

Utilisation:**Surface chromée dure** pour prévenir les dépôts de matière et augmenter la durée de vie.

Type de filetage: M

Type d'outils: HSS E PM

Norme: DIN 371

Classe de tolérance: ISO 2 6H

Pas de filetage: 0,7 mm

Longueur totale L: 63 mm

Ø queue D_s: 4,5 mm

Carré corps □: 3,4 mm

Ø perçage: 3,3 mm

Description technique

Ø perçage	3,3 mm
Pas de filetage	0,7 mm
Filetage Ø	4 mm
Nombre de dents Z	3

Nombre de goujures	3
Norme	DIN 371
Ø queue D _s	4,5 mm
Longueur totale L	63 mm
Carré corps □	3,4 mm
Classe de tolérance	ISO 2 6H
Type d'outils	HSS E PM
Profondeur de filetage	12 mm
Type de filetage	M
Taille de filetage	M4
Revêtement	Chrome dur
Angle de flanc	60 degré
Norme de filetage	DIN 13
Entrée	B
Queue	Queue cylindrique avec h9
Arrosage interne	non
Utilisation avec le type d'alésage	jusqu'à 3xD pour les trous débouchants
Sens de la coupe	à droite
Type d'outil de filetage	Taraud machine pour l'usinage dynamique
Bague de couleur	Jaune
Type de produit	Taraud

Données utilisateur

	Adéquation	V _c	Code ISO
Alu Plastiques	adaptée	28 m/min	N
Alu (à copeaux courts)	adaptée	28 m/min	N
Alu > 10% Si	moyennement adaptée	23 m/min	N

Acier < 500 N/mm ²	moyennement adaptée	27 m/min	P
CuZn	moyennement adaptée	28 m/min	N
Huile	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		