

**Garant**
**XNEX 040308, HB735, Type: UNI**


## Données de commande

N° commande	215199 UNI
GTIN	4062406569938
Classe d'article	21A

## Description

### Exécution:

Plaquettes **double face** à 3 arêtes. Nuances de coupe performantes pour une **sécurité de processus extrême**.

### Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 3$  mm.

Profondeur de coupe max.  $a_{p \max}$ : 2 mm

Épaisseur plaquette S: 3.18 mm

## Description technique

Type	UNI
Rayon d'angle	0,8 mm
Épaisseur plaquette S	3.18 mm
Code ISO plaquette	XNEX 040308
Nuance	HB735
Type d'outils	Carbure
Profondeur de coupe max. $a_{p \max}$	2 mm

Nombre de changements/dents	6
Type de produit	Plaquette pour fraisage

### Données utilisateur

	Adéquation	V <sub>c</sub>	Code ISO
Acier < 500 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	300 m/min	P
Acier < 750 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	260 m/min	P
Acier < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	240 m/min	P
Acier < 1100 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	220 m/min	P
Acier < 1400 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	140 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adaptée	110 m/min	M
Uni	adaptée		
av. arrosage max.	adaptée		
av. arrosage min.	adaptée		
à sec	adaptée		
Air	adaptée		