

Garant**Fraise à dresser à 90°, Queue Weldon, Ø D / nombre de dents Z: 25/4mm**

Données de commande

N° commande	215176 25/4
GTIN	4062406569983
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Le système de fraisage pour un **fraisage d'épaulement**. La taille de plaquette compacte garantit une **stabilité exceptionnelle** avec un nombre d'arêtes de coupe très élevé - pour une **productivité maximale**.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Nombre de dents Z	4
Ø queue D _s h6	25 mm
Longueur totale L _{tot}	100 mm
Plaquette adaptée	XNEX 040308
Longueur de col L ₁	44 mm
Ø dents D _c	25 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	2 mm
Jeu de vis pour plaquettes	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Type de queue	Queue Weldon

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219878 1
---	----------