

Garant**Fraise à dresser à 90°, Queue cylindrique, Ø D / nombre de dents Z: 25/4mm****Données de commande**

N° commande	215177 25/4
GTIN	4062406570040
Classe d'article	210

Description**Exécution:**

Le système de fraisage pour un **fraisage d'épaulements progressif**. La taille de plaquette compacte garantit une **stabilité exceptionnelle** avec un nombre d'arêtes de coupe très élevé - pour une **productivité maximale**.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Ø queue D _s h6	25 mm
Longueur de col L ₁	50 mm
Profondeur de coupe max. a _{p max}	2 mm
Nombre de dents Z	4
Plaquette adaptée	XNEX 040308
Jeu de vis pour plaquettes	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Longueur totale L _{tot}	170 mm
Ø dents D _c	25 mm
Type de queue	Queue cylindrique

Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219878 1
---	----------