

Garant**Fraise à dresser à 90°, avec filetage, Ø D / nombre de dents Z: 20/3mm**

Données de commande

N° commande	215178 20/3
GTIN	4062406570095
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Le système de fraisage pour un **fraisage d'épaulement**. La taille de plaquette compacte garantit une **stabilité exceptionnelle** avec un nombre d'arêtes de coupe très élevé - pour une **productivité maximale**.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Longueur totale L_{tot}	30 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Plaquette adaptée	XNEX 040308
Ø D_2	17,7 mm
Profondeur de coupe max. a_{pmax}	2 mm
Ø dents D_c	20 mm
Filetage attachement M	M10
Nombre de dents Z	3
Jeu de vis pour plaquettes	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Type de queue	avec filetage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219878 1
---	----------