

**Garant****Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 63/9mm****Données de commande**

N° commande	215182 63/9
GTIN	4062406570194
Classe d'article	210

**Description****Exécution:**

Le système de fraisage pour un **fraisage d'épaulement**. La taille de plaquette compacte garantit une **stabilité exceptionnelle** avec un nombre d'arêtes de coupe très élevé - pour une **productivité maximale**.

**Remarque(s):**

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

**Description technique**

Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	2 mm
Ø dents $D_c$	63 mm
Ø fixation	22 mm
Plaquette adaptée	XNEX 040308
Nombre de dents Z	9
Jeu de vis pour plaquettes	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)

Longueur totale $L_{tot}$	40 mm
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque $\kappa$	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

---

## Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219878 1
---	----------