

Garant

Fraise à dresser à 90°, avec alésage, Ø D / nombre de dents Z: 40/6mm



Données de commande

N° commande	215182 40/6
GTIN	4062406570170
Classe d'article	210

Description

Exécution:

Le système de fraisage pour un **fraisage d'épaulement**. La taille de plaquette compacte garantit une **stabilité exceptionnelle** avec un nombre d'arêtes de coupe très élevé - pour une **productivité maximale**.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ **211750 réf. 1,2** avec l'embout **674252 réf. 7IP**.

Description technique

Ø dents D_c	40 mm
Longueur totale L_{tot}	40 mm
Nombre de dents Z	6
Jeu de vis pour plaquettes	219878 1 (7IP; 1,2 Nm)
Ø fixation	16 mm
Profondeur de coupe max. $a_{p\ max}$	2 mm

Plaquette adaptée	XNEX 040308
Type de queue	avec alésage
Angle d'attaque κ	90 degré
Application de fraisage	Ramping
Pas des arêtes de coupe	différent
Arrosage interne	oui
Changement d'outil	PowerCard
Type de produit	Fraise à dresser

Accessoires

Jeu de vis pour plaquettes 10 pièces Type 1	219878 1
---	----------