



Pince de préhension frontale brunie à froid, avec gaine, Longueur totale: 200mm



Données de commande

| | |
|------------------|---------------|
| N° commande | 705992 200 |
| GTIN | 4003773087250 |
| Classe d'article | 73F |

Description

Exécution:

Forme de la tête spéciale, très étroite pour espaces de travail restreints. **Charnière entrepassée** (= guidage double) et dispositif de protection contre les blessures par écrasement. Réglage fin rapide par bouton-poussoir à ressort, 5 réglages pour une adaptation précise de la capacité de préhension. Fonction de préhension frontale et latérale. Pince grise et brunie à froid, tête polie, dents également trempées par induction (env. 61 HRC).

Branches avec gaine multimatière.

Utilisation:

Préhension frontale sûre même de pièces plates grâce à l'appui en trois points. Préhension, serrage et desserrage même de têtes de vis traitées ainsi que de boulons et vis usés.

Matière(s):

Acier électrique au chrome-vanadium, forgé par matriçage.

Description technique

| | |
|---|-----------|
| Longueur totale | 200 mm |
| Autoserrage | oui |
| Nombre de crans pour réglage | 5 |
| Longueur mors | 27 mm |
| Serrage pour tubes | 7/8 pouce |
| Dispositif de protection contre le coincement | oui |
| Capacité de serrage pour six-pans | 22 mm |

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Largeur mors | 11 mm |
| Référence fabricant | TwinGrip |
| Exécution des mors | Appui en 3 points |
| Poignée | Gaine à plusieurs composants |
| Matériau | Acier électrique au chrome-vanadium |
| Type de produit | Pince multiprise sanitaire |