



Unité de perçage sans fil, Type: M18FMDP



Données de commande

N° commande	076528 M18FMDP
GTIN	4002395136650
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Unité de perçage magnétique **sans fil M18 FUEL™** avec éclairage LED.

- **Pré-perçage jusqu'à 38 mm.**
- **2 vitesses: vitesse de rotation optimisée pour le perçage avec des fraises à carotter (400 min⁻¹) et des forets hélicoïdaux (690 min⁻¹).**
- **Aimant permanent puissant avec force de maintien de 8890 N.**
- **Version avec composants électroniques REDLINK PLUS™, AUTOSTOP™.**
- **Réservoir de lubrifiant magnétique intégré.**

Livraison:

2x batteries M18 B5, chargeur M12-18 FC, valise de transport.

Remarque(s):

Fraises à carotter en carbure adaptées, voir 118780. Batterie adaptée disponible avec 073816 réf. MB18 et 073839 réf. M18NRG5.

Description technique

Type de batterie	Lithium-ion
Tension de la batterie	18 V

Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Emballage	Mallette de transport
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Prof. perçage	Fraise à carotter dans l'acier max. 50 mm
Hauteur	552 mm
Poids	13,9 kg
Ø alésage max.	18 mm
Vitesse de rotation max.	400 - 690 min ⁻¹
Longueur base magnétique	170 mm
Forme du porte-outils	19 mm Weldon
Capacité de la batterie	5 Ah
Ø fraisage max.	38 mm
Largeur base magnétique	65 mm
Course de travail	146 mm
Référence fabricant	M18 FMDP-0C
Nombre de batteries incluses	2
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de produit	Perceuse

Accessoires

Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5
Li-Ion Système M18B5 Type de batterie MB18	073816 MB18