



Meuleuses d'angle Batterie, Type: M18FSAGV



Données de commande

N° commande	077105 M18FSAGV
GTIN	4058546360566
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil 115 mm avec moteur POWERSTATE™ (sans balais) pour applications très difficiles. Les composants électroniques REDLINK PLUS™ offrent une protection numérique contre la surcharge innovante pour la machine et la batterie et permettent un maintien constant de la puissance en charge. Avec interrupteur "homme mort".

Livraison:

Sans batterie ni chargeur. Avec carton.

Remarque(s):

Kit de base adapté, voir à partir du code art. 073826.

Description technique

Ø disque max.	115 mm
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Alimentation électrique	Fonctionnement sur piles
Dispositif homme-mort	oui
Nombre de batteries incluses	0
Vibrations maximales suivant EN	2,1 m/s ²
Type de moteur	Moteur sans charbons
Plage de vitesses de rotation	8500 min ⁻¹

Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Tension de la batterie	18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Protection de surcharge	oui
Référence fabricant	M18 FSAGV115XPDB-0
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Prof. de tronçonnage max.	28 mm
Poids	2,7 kg
Type de produit	Meuleuses d'angle