



## Meuleuse d'angle Batterie, Type: M18FSAGDB



### Données de commande

N° commande	077140 M18FSAGDB
GTIN	4058546346263
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

Meuleuse d'angle sans fil Milwaukee 18 V / 5,0 Ah FUEL™:

- **Moteur sans charbons durable, blocage de broche, réglage rapide du capot de protection.**
- **Système de changement rapide FIXTEC intégré pour un changement de disque sans outil.**

#### Livraison:

Avec chargeur, capot de protection, 2 grilles de protection antipoussière, élément de serrage, poignée antivibrations, HD-Box.

#### Remarque(s):

Batteries de rechange et accessoires adaptés, voir à partir des codes art. 073809 et 073840.

### Description technique

Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Prof. de tronçonnage max.	33 mm
Vibrations maximales suivant EN	3,4 m/s <sup>2</sup>
Capacité de la batterie	5 Ah
Protection de surcharge	oui
Type de batterie	Lithium-ion
Nombre de batteries incluses	2

Tension de la batterie	18 V
Verrouillage anti-redémarrage	oui
Arrêt kickback	non
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type HB 18 V
Vitesse de rotation max.	8500 min <sup>-1</sup>
Démarrage en douceur	oui
Ø disque max.	125 mm
Poids	2,7 kg
Référence fabricant	M18FSAGDB
Dispositif homme-mort	oui
Série	FUEL
Type de produit	Meuleuses d'angle