



Marteau perforateur sans fil, Type: M18FHPX



Données de commande

N° commande	075530 M18FHPX
GTIN	4058546346898
Classe d'article	03L

Description

Exécution:

- **Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.**
- **Carter d'engrenage métallique résistant.**
- **Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.**

Technologie **ONE-KEY™** intégrée et interrupteur de blocage pour fonctionnement en continu. La poignée antivibrations plus longue minimise les vibrations.

Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

Description technique

Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Type de batterie	Lithium-ion
Forme du porte-outils	SDS-Plus
Energie de frappe	4,2 J
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie

Capacité de la batterie	5,5 Ah
Poids	5,2 kg
Tension de la batterie	18 V
Queue	SDS Plus
Nombre de batteries incluses	2
Vibrations maximales suivant EN	8,6 m/s ²
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	30 mm
Plage de vitesses de rotation	0 - 800 min ⁻¹
Nombre de coups max.	4600 min ⁻¹
Référence fabricant	M18ONEFHPX-552X
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	30 mm
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de produit	Marteau perforateur

Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218SC	073840 M1218SC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1418C6	073840 M1418C6
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5