



## Marteau perforateur sans fil, Type: M18FHX



### Données de commande

N° commande	075530 M18FHX
GTIN	4058546346973
Classe d'article	03L

### Description

#### Exécution:

- **Marteau perforateur robuste avec marteau perforateur électropneumatique.**
- **Carter d'engrenage métallique résistant.**
- **Rotation droite /gauche, stop de frappe et régulation électronique de la vitesse de rotation.**

**Marteau perforateur sans fil, avec batterie Li-Ion Red 18 V / 5,0 Ah**, avec moteur EC POWERSTATE™ sans charbons, optimisé pour le perçage dans le béton et la maçonnerie. Composants électroniques Redlink Plus™ – Protection contre la surcharge pour une longue durée de vie de la batterie, du moteur et des engrenages.

- **Système de changement rapide d'outil FIXTEC pour remplacer sans outil le mandrin SDS-Plus par le mandrin à serrage rapide métallique et vice versa.**
- **Stop de rotation pour travaux de burinage légers.**
- **Accouplement de sécurité protégeant l'utilisateur et la machine en cas de blocage du foret.**
- **Système antivibratoire AVS.**

#### Livraison:

Avec adaptateur FIXTEC SDS-Plus, mandrin à serrage rapide 1,5 – 13 mm, poignée supplémentaire avec butée de profondeur, chargeur rapide, 2 x batteries 18 V, valise de transport.

#### Remarque(s):

Forets marteaux en carbure adaptés, voir à partir du code art. 787000. Batteries de rechange et chargeurs adaptés, voir à partir des codes art. 073808 et 073840.

## Description technique

Batterie adaptée – Fournisseur/type de batterie/tension	Milwaukee Type B 18 V
Vibrations maximales suivant EN	8,9 m/s <sup>2</sup>
Queue	SDS Plus
Plage de vitesses de rotation	0 - 1330 min <sup>-1</sup>
Ø perçage hélicoïdal max. dans le béton	26 mm
Ø perçage hélicoïdal max. dans l'acier	13 mm
Energie de frappe	2,5 J
Ø perçage hélicoïdal max. dans le bois	28 mm
Référence fabricant	M18ONEFHX-552X
Tension de la batterie	18 V
Nombre de coups max.	4800 min <sup>-1</sup>
Capacité de la batterie	5,5 Ah
Nombre de batteries incluses	2
Forme du porte-outils	SDS-Plus
Alimentation électrique	Fonctionnement sur batterie
Poids	4,5 kg
Emballage	Valise combinable (HD=Heavy Duty)
Type de batterie	Lithium-ion
Plage de serrage mandrin à serrage rapide	1,5 - 13 mm
Type de produit	Marteau perforateur

## Accessoires

Chargeur de batterie Type M1218SC	073840 M1218SC
Chargeur de batterie Type M1218C	073840 M1218C
Kit de base batterie Type M18NRG5	073839 M18NRG5

Chargeur de batterie Type M1218FC	073840 M1218FC
Chargeur de batterie Type M1418C6	073840 M1418C6